

Produktname		Produktgruppe		Werk	
Carmine GS SN		B1		Lanklaar Zagerij	
Eine Mischung von unterschiedlichen Löss Lehmsorten bildet die Basis dieser Verblender. Durch die Verwendung und Verteilung über die Oberfläche von angemessenen Sandsorten wird der gewünschte Farbton erzielt.					
<b>Farbe</b>					
Rot mit braunen und schwarzen Nuanzierungen					
<b>Format</b>					
Form methode			Handform		
WDF: 216 x 20 x 66 mm			Je nach Serie können die Farbe und durchschnittliche Maße leicht abweichen.		
<b>Wesentliche Merkmale</b>					
Grenzabmaße		T2	EN 772-16		
Maßspanne		R1	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)		
Konisch - Über Länge		NPD	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)		
Konisch - Über Höhe		NPD	EN 772-16 (EN 771-1 & DIN 105-100)		
Flache Parallelität		<= 2mm	EN 772-20 (EN 771-1 & DIN 105-100)		
Krümmung		NPD			
Brandverhalten		A1	Klasse		
Organisches Material		< 0,05%			
Wasseraufnahme		<= 12% m/md	EN 772-21 (EN 771-1 & DIN 105-100)		
		<= 20% m/md	EN 10545-3 (DIN 105-100)		
Wasserdampfdurchlässigkeit		50/100			
Netto- Trockenrohddichte		1850 kg/m <sup>3</sup> (D1)			
Brutto- Trockenrohddichte		1700 kg/m <sup>3</sup> (D1)			
Wärmeleitfähigkeit Lambda 50/50		<=0,51 W/m.K			
Wärmeleitfähigkeit Lambda 90/90		NPD			
Wärmeleitfähigkeit Lambda Ui		NPD			
Wärmeleitfähigkeit Lambda Ue		NPD			
Aktive lösliche Salzen		S2			
Frostwiderstand		F2	EN 772-22 (EN 771-1 & DIN 105-100)		
		Frostbestand	DIN 52252-1		
		NPD	NBN B 23-101		
Gefährliche Substanzen		NL-BSB			
Porenvolumen		>= 80 mm <sup>3</sup> /g	15901-1 / DIN 66133		
					
<b>Speichern und Verarbeitung</b>			<b>Schneiden</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paletten auf sauberen Untergrund lagern und abdecken</li> <li>- Aus verschiedenen Paletten zugleich verarbeiten</li> <li>- Bitte beachten Sie die Verarbeitungshinweise von Vandersanden</li> </ul>			<p>Beim Trocken Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub kann Quarzfeinstaub enthalten, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken (FFP3) empfohlen.</p>		